



Ogrodniczki Przemysł, niebieski, Rozmiar odzieżowy DE: 30



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 091431 30 |
| GTIN | 7330509385890 |
| Klasa artykułu | 04T |

Opis

Wykonanie:

Kolekcja przemysłowa o wielu funkcjach z **materiału odpornego na zużycie**. Stworzona, by sprostać dużym obciążeniom podczas pracy. Odpowiednia do prania przemysłowego wg **EN ISO 15797**. Wszystkie artykuły posiadają zdejmowaną kieszeń na dowód osobisty.

Ogrodniczki z regulowaną talią i regulowanymi szelkami z gumką.

- **Kieszeń na piersi z patką w kontrastowym kolorze i przegroda na długopisy.**
- **Kieszeń wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym.**
- **Sprzączka niezawierająca metalu.**
- **Pętla na młotek z boku.**

Opis:

- **Kieszenie z patką.**
- **Kieszeń na nogach z kieszenią na komórkę i dokumenty oraz długopisy.**
- **Kieszeń boczna i na metrówkę.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Ogrodniczki, kombinacja kolorów **czarny/szary**, nr 091432.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

skład tkaniny: 65% poliestru
skład tkaniny: 35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 240 g/m²
odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
pranie: Pranie kolorów w 70°C

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rozmiar odzieżowy DE | 30 |
| wielkość FR | 56C |
| wielkość IT | D120 |
| Seria | Industrie |
| Usługa specjalna | uszlachetnianie wytrobów włókienniczych |
| Wielkość SE | D92 |
| Wielkość ES | D120 |
| Wielkość NL | D120 |
| skład tkaniny | 65% poliestru |
| skład tkaniny | 35% bawełny |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 240 g/m ² |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 |
| pranie | Pranie kolorów w 70°C |
| wybielanie | nie wybielać |
| czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem |
| suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) |
| Prasowanie | gorący, do maks. 200°C |
| kolor | niebieski |