



## Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi proste, stal nierdzewna, Ø nominalna czopu: 3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	628620 3
GTIN	4020772050504
Klasa artykułu	63Q

### Opis

**Wykonanie:**

Stal nierdzewna, ze stałymi czopami.

**Zastosowanie:**

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

**wskazówka:**

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm; pole tolerancji h12.

materiał: Stal szlachetna, INOX

długość całkowita: 160 mm

regulowany rozstaw czopów a: 11 - 60 mm

### Opis techniczny

regulowany rozstaw czopów a	11 - 60 mm
długość całkowita	160 mm
Ø nominalna czopu	3 mm
materiał	Stal szlachetna, INOX
odsadzone	nie
proste	tak
z możliwością regulacji wielkości	tak

