



## Klucze do nakrętek z otworami z przegubem odsadzone, Ø maks. / Ø nominalna czopu: 80/6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	628810 80/6
GTIN	4020772051099
Klasa artykułu	63Q

### Opis

#### Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.

Osadzony, z wymiennymi czopami.

#### Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

#### wskazówka:

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm; pole tolerancji h12.

długość całkowita: 215 mm

regulowany rozstaw czopów a: 40 - 80 mm

Gwint czopu: M6

### Opis techniczny

regulowany rozstaw czopów a	40 - 80 mm
długość całkowita	215 mm
największa Ø	80 mm
Ø nominalna czopu	6 mm
typ	764C
Gwint czopu	M6
Rodzaj produktu	Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

---

## Aksesoria

Skrzynka sortownicza z luźnymi czopami i nakrętkami, 20 elem.

---

628850