



Klucze do nakrętek z otworami z przegubem odsadzone, Ø maks. / Ø nominalna czopu: 125/6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628810 125/6
GTIN	4020772051105
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.

Osadzony, z wymiennymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm; pole tolerancji h12.

Opis techniczny

Ø nominalna czopu	6 mm
największa Ø	125 mm
długość całkowita	290 mm
regulowany rozstaw czopów a	80 - 125 mm
typ	764C
Gwint czopu	M6
oznaczenie producenta	764CC
Rodzaj produktu	Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

Aksesoria

Skrzynka sortownicza z luźnymi czopami i nakrętkami, 20 elem.

628850