



Ogrodniczki Przemysł, czarny / szary, Rozmiar odzieżowy DE: 46



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091432 46
GTIN	7330509386996
Klasa artykułu	04T

Opis

Wykonanie:

Kolekcja przemysłowa o wielu funkcjach z **materiału odpornego na zużycie**. Stworzona, by sprostać dużym obciążeniom podczas pracy. Odpowiednia do prania przemysłowego wg **EN ISO 15797**. Wszystkie artykuły posiadają zdejmowaną kieszeń na dowód osobisty.

- **Tylna kieszeń z patką.**
- **Kieszeń na nogawce z przegrodą na telefon i dokumenty oraz przegrody na długopisy.**
- **Kieszeń boczna i na metrówkę.**

Ogrodniczki z regulowaną talią i regulowanymi szelkami z gumką.

- **Kieszeń na piersi z patką w kontrastowym kolorze i przegroda na długopisy.**
- **Kieszeń wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym.**
- **Sprzączka niezawierająca metalu.**
- **Pętla na młotek z boku.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Ogrodniczki, kombinacja kolorów **marynarski/niebieski**, nr 091431.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 65% poliestru

skład tkaniny: 35% bawełny
 gramatura materiału / gęstość tkaniny: 240 g/m²
 odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
 pranie: Bielizna kolorowa, 70 °C

Opis techniczny

wielkość US	S
wielkość FR	40
wielkość IT	C46
wielkość UK	S
Rozmiar odzieżowy DE	46
Seria	Industrie
Usługa specjalna	uszlachetnianie wytrobów włókienniczych
Wielkość ES	C46
Wielkość SE	D100
Wielkość NL	C46
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	240 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Bielizna kolorowa, 70 °C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	czarny / szary