



## Ogrodniczki Przemysł, czarny / szary, Rozmiar odzieżowy DE: 98



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	091432 98
GTIN	7330509386934
Klasa artykułu	04T

### Opis

#### Wykonanie:

Kolekcja przemysłowa o wielu funkcjach z **materiału odpornego na zużycie**. Stworzona, by sprostać dużym obciążeniom podczas pracy. Odpowiednia do prania przemysłowego wg **EN ISO 15797**. Wszystkie artykuły posiadają zdejmowaną kieszonkę na dowód osobisty.

- **Tylna kieszonka z patką.**
- **Kieszonka na nogawce z przegrodą na telefon i dokumenty oraz przegrody na długopisy.**
- **Kieszonka boczna i na metrówkę.**

**Ogrodniczki** z regulowaną talią i regulowanymi szelkami z gumką.

- **Kieszonka na piersi z patką w kontrastowym kolorze i przegroda na długopisy.**
- **Kieszonka wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym.**
- **Sprzączka niezawierająca metalu.**
- **Pętla na młotek z boku.**

#### wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

**Ogrodniczki**, kombinacja kolorów **marynarski/niebieski**, nr 091431.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 65% poliestru

skład tkaniny: 35% bawełny

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 240 g/m<sup>2</sup>

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

pranie: Bielizna kolorowa, 70 °C

## Opis techniczny

Rozmiar odzieżowy DE	98
wielkość FR	42L
wielkość IT	42L
Seria	Industrie
Usługa specjalna	uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Wielkość NL	C148
Wielkość SE	D100
Wielkość ES	42L
Rodzaj	męskie
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	240 g/m <sup>2</sup>
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Bielizna kolorowa, 70 °C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	czarny / szary
Rodzaj produktu	Ogrodniczki