



Ogrodniczki Przemysł, czarny / szary, Rozmiar odzieżowy DE: 106



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091432 106
GTIN	7330509386958
Klasa artykułu	04T

Opis

Wykonanie:

Kolekcja przemysłowa o wielu funkcjach z **materiału odpornego na zużycie**. Stworzona, by sprostać dużym obciążeniom podczas pracy. Odpowiednia do prania przemysłowego wg **EN ISO 15797**. Wszystkie artykuły posiadają zdejmowaną kieszeń na dowód osobisty.

- **Tylna kieszka z patką.**
- **Kieszka na nogawce z przegrodą na telefon i dokumenty oraz przegrody na długopisy.**
- **Kieszka boczna i na metrówkę.**

Ogrodniczki z regulowaną talią i regulowanymi szelkami z gumką.

- **Kieszka na piersi z patką w kontrastowym kolorze i przegroda na długopisy.**
- **Kieszka wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym.**
- **Sprzączka niezawierająca metalu.**
- **Pętla na młotek z boku.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Ogrodniczki, kombinacja kolorów **marynarski/niebieski**, nr 091431.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 65% poliestru

skład tkaniny: 35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 240 g/m²
odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
pranie: Bielizna kolorowa, 70 °C

Opis techniczny

Rozmiar odzieżowy DE	106
wielkość IT	46L
wielkość FR	46L
Seria	Industrie
Usługa specjalna	uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Wielkość NL	C152
Wielkość SE	D96
Wielkość ES	46L
Rodzaj	męskie
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	240 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Bielizna kolorowa, 70 °C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	czarny / szary
Rodzaj produktu	Ogrodniczki