



Ogrodniczki Przemysł, czarny / szary, Rozmiar odzieżowy DE: 28



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091432 28
GTIN	7330509387122
Klasa artykułu	04T

Opis

Wykonanie:

Kolekcja przemysłowa o wielu funkcjach z **materiału odpornego na zużycie**. Stworzona, by sprostać dużym obciążeniom podczas pracy. Odpowiednia do prania przemysłowego wg **EN ISO 15797**. Wszystkie artykuły posiadają zdejmowaną kieszeń na dowód osobisty.

- **Tylna kieszeń z patką.**
- **Kieszeń na nogawce z przegrodą na telefon i dokumenty oraz przegrody na długopisy.**
- **Kieszeń boczna i na metrówkę.**

Ogrodniczki z regulowaną talią i regulowanymi szelkami z gumką.

- **Kieszeń na piersi z patką w kontrastowym kolorze i przegroda na długopisy.**
- **Kieszeń wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym.**
- **Sprzączka niezawierająca metalu.**
- **Pętla na młotek z boku.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Ogrodniczki, kombinacja kolorów **marynarski/niebieski**, nr 091431.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 65% poliestru

skład tkaniny: 35% bawełny

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 240 g/m²

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

pranie: Bielizna kolorowa, 70 °C

Opis techniczny

wielkość IT	D112
Rozmiar odzieżowy DE	28
wielkość FR	52C
Seria	Industrie
Usługa specjalna	uszlachetnianie wytrobów włókienniczych
Wielkość SE	D100
Wielkość ES	D112
Wielkość NL	D112
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	240 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Bielizna kolorowa, 70 °C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	czarny / szary