

**Spodnie robocze Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091322 56
GTIN	4030913068350
Klasa artykułu	09R

Opis**Wykonanie:**

Świeża i nowoczesna kolekcja **Highline** z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.

Spodnie.**Opis:**

- **Dwie kieszonki przednie.**
- **Guma w pasie.**
- **Zapięcie na rzep w kroku.**
- **Podwójna kieszonka na taśmę mierniczą.**
- **Kieszonka na udzie z patką i zapięciem na rzep.**
- **Kieszonka na komórkę.**
- **Dwie naszywane kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Więcej informacji na temat wielkości i kolorów znajdą Państwo po zeskanowaniu kodu QR.

Spodnie robocze, kombinacja kolorów niebieski/marynarski, nr 091321.

skład tkaniny: 65% poliestru

skład tkaniny: 35% bawełny
 gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285 g/m²
 odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
 odzież standardowa: Standard UV 801
 pranie: Pranie koloru w 60#

Opis techniczny

kieszon na udzie z klapką i zamknięciem na rzep	tak
kieszon na komórkę	tak
liczba kieszeni bocznych	2
liczba kieszeni na kolanie	2
liczba kieszeni na udzie	2
materiał	bawełna, poliester
Rozmiar odzieżowy DE	56
zakończenie nogawki	płaski, otwarty
wielkość FR	52
zapięcie spodni	zamek błyskawiczny
kieszenie boczne	wstawiony
Seria	Highline
Usługa specjalna	Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	285 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
odzież standardowa	Standard UV 801
pranie	Pranie koloru w 60#
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)

Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	szary łupek / czarny