

**Imadła centrujące, pneumatyczne, typ: 160/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Klasa artykułu	310

Opis techniczny

maks. siła mocująca do	22,5 kN
B	160 mm
masa	22,2 kg
L	160 mm
wysokość H	99,2 mm
skok mocowania	8,5 mm
maksymalna wydajność sprężonego powietrza	9 bar
szerokość szczęk A	104 mm