

HOLEX®**Tarcze ściernie wachlarzowe speed ZA płasko, Ø 115 mm, Ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5294 40
GTIN	4062406201708
Klasa artykułu	52X

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	płaskie
Ø tarczy	115 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s