



Tarcze ściernie wachlarzowe speed ZA płasko, Ø 125 mm, Ziarnistość: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5295 40
GTIN	4062406201746
Klasa artykułu	52X

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	125 mm
opis kształtu	płaskie
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s

