

HOLEX®**Krażki ściernie, Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5401 120
GTIN	4062406201944
Klasa artykułu	52X

Opis techniczny

oznaczenie ziarnistości	ZA
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹