

HOLEX®**Krażki ścierne, Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5401 60
GTIN	4062406201920
Klasa artykułu	52X

Opis techniczny

oznaczenie ziarnistości	ZA
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹