

**HOLEX®****Krażki ściernie, Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 80**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5401 80
GTIN	4062406201937
Klasa artykułu	52X

## Opis techniczny

oznaczenie ziarnistości	ZA
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min <sup>-1</sup>