



## Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, Typ: GSR1235



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Klasa artykułu	03B

### Opis

#### Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch

- **akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi**
- **z układem Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP)**
- **oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów**
- **wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania**
- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania**
- **miękkie uchwyty.**

**Doskonały stosunek możliwości do masy:** moment obrotowy dokręcania 20 Nm przy małej masie i małej długości główki wynoszącej jedynie 163 mm.

Duża trwałość dzięki **bezszytkowemu silnikowi EC.**

#### w dostawie::

W komplecie ładowarka i L-BOXX.

#### wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851 – 073866.

### Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	19 mm
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	0 - 10 mm
maks. wibracje wg EN	$<1,9 \text{ m/s}^2$
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 400 $\text{min}^{-1}$
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	15 Nm
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 1750 $\text{min}^{-1}$
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
pojemność akumulatora	3 Ah
oznaczenie producenta	GSR 12V-35
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
typowe zastosowanie	Strong
masa	0,8 kg
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	30 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	12V
USP2	Silnik bezszczotkowy, w L-Boxx

## Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ GAL1240	073866 GAL1240
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V	073855 B12

