

**Spodnie robocze Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 98****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091322 98
GTIN	4030913068459
Klasa artykułu	09R

Opis**Wykonanie:**

Świeża i nowoczesna kolekcja **Highline** z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.

Spodnie.**Opis:**

- **Dwie kieszonki przednie.**
- **Guma w pasie.**
- **Zapięcie na rzep w kroku.**
- **Podwójna kieszonka na taśmę mierniczą.**
- **Kieszonka na udzie z patką i zapięciem na rzep.**
- **Kieszonka na komórkę.**
- **Dwie naszywane kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Więcej informacji na temat wielkości i kolorów znajdą Państwo po zeskanowaniu kodu QR.

Spodnie robocze, kombinacja kolorów niebieski/marynarski, nr 091321.

skład tkaniny: 65% poliestru

skład tkaniny: 35% bawełny
 gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285 g/m²
 odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
 odzież standardowa: Standard UV 801
 pranie: Pranie koloru w 60#

Opis techniczny

wielkość FR	44 L
liczba kieszeni na kolanie	2
kieszeń na komórkę	tak
kieszenie boczne	wstawiony
materiał	bawełna, poliester
zapięcie spodni	zamek błyskawiczny
Rozmiar odzieżowy DE	98
liczba kieszeni bocznych	2
liczba kieszeni na udzie	2
zakończenie nogawki	płaski, otwarty
kieszeń na udzie z klapką i zamknięciem na rzep	tak
Seria	Highline
Usługa specjalna	Uzłachetnianie wyrobów włókienniczych
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	285 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
odzież standardowa	Standard UV 801
pranie	Pranie koloru w 60#
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperaturatura)

Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	szary łupek / czarny

Akcesoria

Ochroniacze kolana Standard 1 para Typ KNEE	091802 KNEE
---	-------------