

Garant**Oprawki miedzowe eco, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/4,1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273564 32/4,1
GTIN	4062406202798
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Z przekazywaniem chłodziwa dla uchwytów innych producentów (np. EWS).

Zastosowanie:

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub nr 319132 – 319133 (uchwyty VDI).

Część zamienna:

Zaślepka nr 279828 rozm. 2.

Płyta zamykająca nr 279830 rozm. 1.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	110 mm
Seria	Eco
wysokość przecinaka h ₅	32 mm
Szerokość skrawania W	4,1 mm
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	neutralne

chłodzenie wewnętrzne	tak
Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki