

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 8/06mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	8 mm
długość główki L ₁	8 mm
długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	CC.. 0602..
kod ISO uchwytu	SCACR/L 0808M06
Wielkość chwytu	8 mm
wielk. płytki	6 mm
śruby mocujące	269021 1
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500