



## Spodnie robocze Pulsschlag, ciemnoniebieski/antracytowy, Rozmiar odzieżowy DE: 102



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	091162 102
GTIN	4053813266275
Klasa artykułu	09S

### Opis

#### Wykonanie:

**Wysokiej jakości odzież robocza** z wyszukanych materiałów. Nowoczesny design z przemyślanymi szczegółami wyposażenia. Lepsza widoczność dzięki **elementom odblaskowym**. Punkty obciążenia są zabezpieczone zatraskami w celu wydłużenia trwałości.

- **Ergonomiczne prowadzenie linii zapewnia większą swobodę ruchu.**
- **Dwie nasadzone kieszenie ze wzmocnieniem CORDURA®.**
- **Kieszeń na metrówkę i na nogawce ze wzmocnieniem CORDURA®.**
- **Elastyczny pas.**
- **Wstępnie ukształtowane kolana ze strefą ruchu.**
- **Napełniane od góry kieszenie chroniące kolana CORDURA® z patką.**
- **Certyfikat wg EN 14404 razem z ochraniaczami na kolana.**

#### wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Spodnie robocze, kombinacja kolorów **niebieski/czarny**, nr 091161.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 65% poliestru

skład tkaniny: 35% bawełny  
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 260 g/m<sup>2</sup>  
pranie: Pranie koloru w 60#

## Opis techniczny

wielkość FR	44 L
wielkość UK	36L
Rozmiar odzieżowy DE	102
wielkość IT	44 L
wielkość US	36/35
Seria	Puls
Usługa specjalna	Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Wielkość ES	44 L
Wielkość NL	102
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	260 g/m <sup>2</sup>
pranie	Pranie koloru w 60#
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	ciemnoniebieski/antracytowy