

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260905 12/11
GTIN	4045197798046
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	STJCR/L 1212M11
śruby mocujące	269021 1
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	12 mm
Wielkość chwytu	12 mm
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm
wielk. płytki	11 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Śruby mocujące Typ 1	269021 1
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500