

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261314 12/11
GTIN	4045197798084
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 12/11 mm kod ISO uchwytu: SVACR/L 1212M11

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..

Szerokość funkcjonalna L₄: 12 mm

długość główki L₁: 26 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruby mocujące: 269021 1

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
Wielkość chwytu	12 mm
śruby mocujące	269021 1
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
kod ISO uchwytu	SVACR/L 1212M11
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	150 mm
długość główki L ₁	26 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni

rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub mocujących 10-elem.	269426
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Śruby mocujące Typ 1	269021 1