

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261315 12/11
GTIN	4045197798145
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	SVACR/L 1212M11
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
długość główki L ₁	26 mm
śruby mocujące	269021 1
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX7

674248 TX7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659957 200