

BENNING**Próbniki napięcia DUSPOL®, typ urządzenia: PROFIPOL+****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Klasa artykułu	47A

Opis**Wykonanie:**

Z możliwością mocowania końcówek kontrolnych na gniazdach wtykowych i dla bezpiecznego przechowywania. Wskazania napięcia działają również w przypadku rozładowanych albo wyjętych baterii.

Zastosowanie:

Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalenie przyczyn usterek).

Norma:**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

stopień ochrony IP: IP 54

Kalibracja: I1

zakres wskazań napięcia AC: 12 - 690 V

zakres wskazań napięcia DC: 12 - 690 V

wskaźnik: Latarka prętowa LED,

próbnik faz: Latarka prętowa LED,

kontrola biegunowości: Latarka prętowa LED,

kontrola ciągłości obwodu: akustyczne/ LED

Opis techniczny

kontrola biegunowości	Latarka prętowa LED,
kontrola ciągłości obwodu	akustyczne/ LED
zasilanie bat.	2 × bateria 08 1556_LR3
wskaźnik	Latarka prętowa LED,
zakres wskazań napięcia AC	12 - 690 V
próbnik faz	Latarka prętowa LED,
bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu	tak
kategoria przepięcia	CAT II 690 V; CAT III 600 V
zakres wskazań napięcia DC	12 - 690 V
stopień ochrony IP	IP 54
Kalibracja	I1
liczba baterii	2
z bateriami / akumulatorkami	081556 LR3

Usługi

Kalibracja próbników napięcia	017870
-------------------------------	--------

Akcesoria

Pokrowiec ochronny do próbnika napięcia	473111
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3