

**Ciśnieniowa wiertarko-wkrętarka kątowna kompaktowe, Typ: 7727****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079200 7727
GTIN	015451761165
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowa, solidna wiertarko-wkrętarka kątowna. Bardzo płaska konstrukcja. Moment obrotowy 250 Nm przy wadze 1,12 kg. Przełączanie jedną ręką oraz **trwały pojedynczy mechanizm udarowy**.

zakres momentu obrotowego: 26 - 250 Nm

maksymalna \varnothing śrub (8.8-12.9): M20

maksymalna prędkość obrotowa: 8510 min⁻¹

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego: czworokąt

wymiary uchwytu narzędziowego: 3/8 cal

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 687 l/min

Opis techniczny

wymiary uchwytu narzędziowego	3/8 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokąt
oznaczenie producenta	7727
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	687 l/min
masa	1,12 kg
maks. wibracje wg EN	10,3 m/s ²
zalecana średnica węża (\varnothing wewn.)	10 mm

zakres momentu obrotowego	26 - 250 Nm
długość	240 mm
maksymalna \varnothing śrub (8.8-12.9)	M20
maksymalna prędkość obrotowa	8510 min ⁻¹
poziom natężenia dźwięku przy pracy	93 dB(A)
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Wkrętarka