

**Ciśnieniowa wiertarko-wkrętarka kątowa kompaktowe, Typ: 7737****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079200 7737
GTIN	015451761158
Klasa artykułu	03R

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowa, solidna wiertarko-wkrętarka kątowa. Bardzo płaska konstrukcja. Moment obrotowy 250 Nm przy wadze 1,12 kg. Przełączanie jedną ręką oraz **trwały pojedynczy mechanizm udarowy**.

**Opis techniczny**

masa	1,12 kg
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min <sup>-1</sup>
maksymalna Ø śrub (8.8-12.9)	M20
zakres momentu obrotowego	34 - 224 Nm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	703,8 l/min
poziom natężenia dźwięku przy pracy	93 dB(A)
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokąt
maks. wibracje wg EN	10,3 m/s <sup>2</sup>
długość	240 mm

oznaczenie producenta	7737
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Wkrętarka