

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	34 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	RN.. 1207..
zacisk	259035 3
Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
wielk. płytki	12 mm
kod ISO uchwytu	CRSNR/L 3225P12
płytki podporowa	259031 43
śruba do płytki podporowej	259025 2
długość całkowita L	170 mm
podkładka zacisku	259041 1
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 43	259031 43
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
zespół łap Typ 3	259035 3
Podkładka do łapki Typ 1	259041 1
śruba do płytki podporowej Typ 2	259025 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500