



Podstawki wahliwe płaskie, gwint zewnętrzny, gwint M: M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370055 M8
GTIN	2050001875532
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Kulka ze stali do łożysk kulkowych.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Ø zewn. D: 13 mm

Ø zewn. D₁: 7,2 mm

długość l: 13 mm

długość kołnierza L₂: 8 mm

nośność maksymalna (statyczna): 10 kN

Opis techniczny

długość l	13 mm
Ø zewn. D ₁	7,2 mm
długość kołnierza L ₂	8 mm
gwint M	M 8
Ø zewn. D	13 mm
nośność maksymalna (statyczna)	10 kN