



## Podstawki wahliwe z rowkami, gwint zewnętrzny, gwint M: M8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370056 M8
GTIN	2050001875815
Klasa artykułu	37K

### Opis

#### Wykonanie:

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

kulka ze stali do łożysk kulkowych.  
z gwintem zewnętrznym.

#### Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

#### wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Ø zewn. D: 13 mm

Ø zewn. D<sub>1</sub>: 7,2 mm

długość l: 13 mm

długość kołnierza L<sub>2</sub>: 8 mm

nośność maksymalna (statyczna): 10 kN

### Opis techniczny

długość kołnierza L <sub>2</sub>	8 mm
----------------------------------	------

Ø zewn. D <sub>1</sub>	7,2 mm
gwint M	M 8
długość l	13 mm
Ø zewn. D	13 mm
nośność maksymalna (statyczna)	10 kN