



Podstawki wahliwe z rowkami, gwint zewnętrzny, gwint M: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370056 M12
GTIN	2050001879738
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

kulka ze stali do łożysk kulkowych.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Ø zewn. D: 20 mm

Ø zewn. D₁: 10,5 mm

długość l: 18 mm

długość kołnierza L₂: 12 mm

nośność maksymalna (statyczna): 25 kN

Opis techniczny

długość l	18 mm
-----------	-------

Ø zewn. D	20 mm
Ø zewn. D ₁	10,5 mm
długość kołnierza L ₂	12 mm
gwint M	M 12
nośność maksymalna (statyczna)	25 kN