



## Podstawki wahliwe z rowkami, gwint zewnętrzny, gwint M: M10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	370057 M10
GTIN	2050001879875
Klasa artykułu	37K

### Opis

#### Wykonanie:

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

kulka z węglików spiekanych.  
z gwintem zewnętrznym.

#### Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

#### wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Ø zewn. D: 20 mm

Ø zewn. D<sub>1</sub>: 10,5 mm

długość l: 18 mm

długość kołnierza L<sub>2</sub>: 10 mm

nośność maksymalna (statyczna): 25 kN

### Opis techniczny

Ø zewn. D <sub>1</sub>	10,5 mm
------------------------	---------

długość l	18 mm
gwint M	M 10
Ø zewn. D	20 mm
długość kołnierza L <sub>2</sub>	10 mm
nośność maksymalna (statyczna)	25 kN