



Podstawki wahliwe z rowkami, gwint wewnętrzny, gwint M: M3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370059 M3
GTIN	2050001882394
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

kulka ze stali do łożysk kulkowych.
z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Ø zewn. D: 12 mm

Ø zewn. D₁: 7,2 mm

długość l₁: 11 mm

długość kołnierza L₂: 3,5 mm

nośność maksymalna (statyczna): 10 kN

Opis techniczny

Ø zewn. D	12 mm
-----------	-------

gwint M	M 3
długość kołnierza L ₂	3,5 mm
długość l	11 mm
Ø zewn. D ₁	7,2 mm
nośność maksymalna (statyczna)	10 kN