



Podstawki wahliwe z rowkami, gwint wewnętrzny, gwint M: M4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370059 M4
GTIN	2050001877215
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

- korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
- kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

kulka ze stali do łożysk kulkowych.
z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Opis techniczny

gwint M	M4
długość kołnierza L ₂	4,4 mm
Ø zewn. D	18 mm
długość l	17 mm

Karta danych

Ø zewn. D ₁	10,5 mm
nośność maksymalna (statyczna)	25 kN
Rodzaj produktu	Podstawki wahliwe