

**Zestaw podkładek równoległych, długość: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	366702 125
GTIN	4045197799265
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

GARANT – **precyzyjne wykonanie.** Tolerancja parowania $\leq 0,004$ mm, tolerancja szerokości/wysokości $\leq 0,007$ mm, bardzo precyzyjny pomiar płaskości i odchyłeń kątowych. Dokumentacja przechowywana w specjalnym stojaku z tworzywa sztucznego. Twardość: 60 HRC.

Precyzyjnie szlifowane parami.**Zastosowanie:**

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Zawartość:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

wskazówka:

Rozm. 125–200: stopniowane co 1 mm; dostępne wszystkie wymiary poza 9 mm. 1 mm rosnąco (poza 9 mm), poza tym dostępne wszystkie wymiary.

opis kształtu: płaski

opis kształtu: równoległy

opis kształtu: pod kątem prostym

liczba listew: 24 para

długość: 125 mm

Opis techniczny

długość	125 mm
liczba listew	24 para
opis kształtu	płaski
opis kształtu	równoległy
opis kształtu	pod kątem prostym

Akcesoria

Stojak z tworzyw sztucznych do podkładek równoległych Typ 125-200	366701 125-200
--	----------------