

**Zestaw podkładek równoległych, długość: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	366702 200
GTIN	4045197799302
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

GARANT – **precyzyjne wykonanie**. Tolerancja parowania  $\leq 0,004$  mm, tolerancja szerokości/wysokości  $\leq 0,007$  mm, bardzo precyzyjny pomiar płaskości i odchyłeń kątowych. Dokumentacja przechowywana w specjalnym stojaku z tworzywa sztucznego. Twardość: 60 HRC.

**Precyzyjnie szlifowane parami.****Zastosowanie:**

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

**Zawartość:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**wskazówka:**

Rozm. 125–200: stopniowane co 1 mm; dostępne wszystkie wymiary poza 9 mm. 1 mm rosnąco (poza 9 mm), poza tym dostępne wszystkie wymiary.

opis kształtu: płaski

opis kształtu: równoległy

opis kształtu: pod kątem prostym

liczba listew: 24 para

długość: 200 mm

**Opis techniczny**

długość	200 mm
liczba listew	24 para
opis kształtu	płaski
opis kształtu	równoległy
opis kształtu	pod kątem prostym

---

## Akcesoria

Stojak z tworzyw sztucznych do podkładek równoległych Typ 125-200	366701 125-200
--	----------------