



Szczęki mocujące z kołnierzem M8, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370070 1
GTIN	2050001882530
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do :

cylindra wysokości nr 370077.

H₁: 35 - 45 mm

wysokość H₂: 14 mm

długość l: 20 mm

F_{maks.}: 7,9 kN

maksymalny moment obrotowy: 20 Nm

Opis techniczny

wysokość H ₂	14 mm
F _{maks.}	7,9 kN

H ₁	35 - 45 mm
gwint M	M8
długość l	20 mm
typ	1
maksymalny moment obrotowy	20 Nm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu