

**Szczęki mocujące z kołnierzem M12, Typ: 1****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 370071 1      |
| GTIN             | 2050001880437 |
| Klasa artykułu   | 37K           |

**Opis****Wykonanie:**

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

**Zastosowanie:**

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

**Pasuje do :**

cylindra wysokości nr 370078.

H<sub>1</sub>: 50 - 65 mm

wysokość H<sub>2</sub>: 27 mm

długość l: 40 mm

F<sub>maks.</sub>: 13,5 kN

maksymalny moment obrotowy: 45 Nm

**Opis techniczny**

|                |            |
|----------------|------------|
| gwint M        | M12        |
| H <sub>1</sub> | 50 - 65 mm |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| wysokość H <sub>2</sub>    | 27 mm                      |
| typ                        | 1                          |
| maksymalny moment obrotowy | 45 Nm                      |
| długość l                  | 40 mm                      |
| F <sub>maks.</sub>         | 13,5 kN                    |
| Rodzaj produktu            | System mocowania przyrządu |