

**Szczęki mocujące z kołnierzem M12, Typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370071 2
GTIN	2050001880291
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do :

cylindra wysokości nr 370078.

H₁: 50 - 65 mm

wysokość H₂: 29 mm

długość l: 50 mm

F_{maks.}: 12,6 kN

maksymalny moment obrotowy: 45 Nm

Opis techniczny

F _{maks.}	12,6 kN
gwint M	M12

wysokość H ₂	29 mm
H ₁	50 - 65 mm
maksymalny moment obrotowy	45 Nm
typ	2
długość l	50 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu