

**Szczęki mocujące z kołnierzem M16, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370072 4
GTIN	2050001874559
Klasa artykułu	37K

**Opis****Wykonanie:**

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

**Zastosowanie:**

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

**Pasuje do :**

cylindra wysokości nr 370079.

H<sub>1</sub>: 65 - 80 mm

wysokość H<sub>2</sub>: 36 mm

długość l: 40 mm

F<sub>maks.</sub>: 13,4 kN

maksymalny moment obrotowy: 60 Nm

**Opis techniczny**

gwint M	M16
F <sub>maks.</sub>	13,4 kN

wysokość H <sub>2</sub>	36 mm
maksymalny moment obrotowy	60 Nm
typ	4
H <sub>1</sub>	65 - 80 mm
długość l	40 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu