



Szczęki mocujące z kołnierzem M16, Typ: 6



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 370072 6 |
| GTIN | 2050001880154 |
| Klasa artykułu | 37K |

Opis

Wykonanie:

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do :

cylindra wysokości nr 370079.

H₁: 65 - 80 mm

wysokość H₂: 36 mm

długość l: 60 mm

F_{maks.}: 12 kN

maksymalny moment obrotowy: 60 Nm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-------|
| F _{maks.} | 12 kN |
| wysokość H ₂ | 36 mm |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| typ | 6 |
| długość l | 60 mm |
| H ₁ | 65 - 80 mm |
| maksymalny moment obrotowy | 60 Nm |
| gwint M | M16 |
| Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |