



Wskaźniki napięcia, Typ: 750-1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z tworzywa sztucznego, ergonomiczny kształt rękojeści i pierścieni przeciwpoślizgowy zapewniający bezpieczną pracę, bez zagrożenia ześlizgnięcia. **Przejrzysty wyświetlacz 360°** ze światłowodem.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do profesjonalnych, wielostopniowych kontroli napięcia, ciągłości przewodów i biegunowości. Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalanie przyczyn usterek).

Norma:

DIN EN 61243-3:2011

w dostawie::

W komplecie baterie nr 081561, wielk. LR3, osłona i nasadki końcówek pomiarowych.

stopień ochrony IP: IP 64

Kalibracja: I1

zakres wskazań napięcia AC: 12 - 690 V

zakres wskazań napięcia DC: 12 - 690 V

kontrola kierunku pola wirującego: tak

kontrola ciągłości obwodu: tak
kategoria przepięcia: CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami: 081551 LR3

Opis techniczny

kontrola ciągłości obwodu	tak
zakres wskazań napięcia AC	12 - 690 V
stopień ochrony IP	IP 64
kontrola kierunku pola wirującego	tak
zakres wskazań napięcia DC	12 - 690 V
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibracja	I1
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Dwubiegunowe próbniki napięcia

Usługi

Kalibracja próbników napięcia	017870
-------------------------------	--------

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3