

**Garant****Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 45°, KW, długość całkowita: 150mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	725550 150
GTIN	4045197815668
Klasa artykułu	71B

## Opis

**Wykonanie:**

Ostrza z jednostronnym skosem do obcinania równego z podłożem. Główna polerowana, uchwyt pokryty tworzywem sztucznym.

główna zagięta o 45°.

**Zastosowanie:**

Do obcinania równo z podłożem nadlewki przy odlewach z tw. sztucznego (**nie nadają się do metalu**).

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

## Opis techniczny

długość całkowita	150 mm
skos ostrza	Bez fazki ostrza
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	polerowane
główna	odgięta o 45°
Atrybut nazwy produktu	KW

ze sprężyną rozwierającą	tak
do tworzyw sztucznych	tak
śruba oporowa regulowana	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

## Akcesoria

Sprężyny do bocznych szczypiec tnących z tworzywa sztucznego Typ 135/160	725510 135/160
--	----------------