



Przyrząd zaciskowy ISG-3410, Typ: WK



Dane zamówienia

Numer katalogowy	354300 WK
GTIN	2050001920010
Klasa artykułu	35B

Opis

Wykonanie:

Całkowicie zautomatyzowane zaciskanie. Zintegrowane chłodzenie wodne. Funkcja przedmuchiwania zapewnia optymalne suszenie. Wyświetlacz graficzny. Maksymalna długość narzędzia, możliwa do zaciśnięcia, wynosi 400 mm.

Zastosowanie:

- **niezależne od zarysu chłodzenie w ciągu tylko 20 s.**
- **do zaciskania i luzowania termokurczliwego chwytów z HM i HSS**
- **zakres zaciskania \varnothing 3 – 32 mm.**

w dostawie::

4 krążki wymienne \varnothing 3-32 mm. 1 para rękawic roboczych. 1 litr koncentratu cieczy chłodzącej.

wskazówka:

Podstawowe uchwyty narzędziowe dostarczane na zapytanie.

Opis techniczny

szerokość	800 mm
przyłącze	400 V / 16 A / 50 Hz

głębokość	1720 mm
wysokość	560 mm
moc	11 kW
sprężone powietrze	4 bar
pojemność zbiornika	50 l
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Przyrząd termoskurczowy

Akcesoria

Para rękawic odpornych na wysoką temperaturęTempDex 710 rozmiar rękawic 11

094630 11

Para rękawic odpornych na wysoką temperaturęTempDex 710 rozmiar rękawic 9

094630 9