



Cyfrowa suwmiarka warsztatowa IP67, z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 600 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	415365 600
GTIN	2050001949646
Klasa artykułu	46P

Opis

Wykonanie:

Bardzo duży, kontrastowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Wysokość cyfr 8 mm, ew. 14 mm (od wielkości 500 mm). Z funkcją ustawienia wstępnego wymiaru. Suwmiarka jest odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu.

w dostawie::

W komplecie bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, wielk. USB2.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze USB

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

Opis techniczny

granica błędu	0,04 mm
odczyt	0,01 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,0005 cal
Kalibracja	A1
długość szczęk	150 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze USB
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2