

**Wiertła z węglnikami spiekanyymi do betonu „CYL-3”, Ø wiertła: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	786005 3
GTIN	3165140186674
Klasa artykułu	76K

Opis**Wykonanie:**

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.

Wiertło udarowe i nieudarowe z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Głównie **do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi** w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.

Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice. Po korekcji ostrzy również do wiercenia w hartowanej stali.

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 40 mm

długość całkowita: 70 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

długość całkowita	70 mm
Ø chwytu	3 mm
Ø wiertła	3 mm
długość linii śrubowej	40 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza 	węgliki spiekane
norma	ISO 5468
norma	DIN 8039

Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie udarowe
chwyt	chwyt walcowy
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia