



## Wiertła z węglnikami spiekanyymi do betonu „CYL-3”, Ø wiertła: 6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	786005 6
GTIN	3165140186728
Klasa artykułu	76K

### Opis

#### Wykonanie:

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.

**Wiertło udarowe i nieudarowe** z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

#### Zastosowanie:

Głównie **do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi** w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.

Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice. Po korekcji ostrzy również do wiercenia w hartowanej stali.

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 60 mm

długość całkowita: 100 mm

Ø chwytu: 6 mm

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
długość linii śrubowej	60 mm
Ø wiertła	6 mm
Ø chwytu	6 mm
długość całkowita	100 mm
Materiał ostrza &nbsp;	węgliki spiekane
norma	ISO 5468
norma	DIN 8039

Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie udarowe
chwyt	chwyt walcowy
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia