



Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych „CYL-9”, Ø wiertła: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	787005 4
GTIN	3165140044790
Klasa artykułu	76K

Opis

Wykonanie:

Płytki z węglików spiekanych z ostrymi krawędziami skrawającymi i uniwersalnym kątem ostrza. Dzięki szlifowi centrującemu możliwe jest dokładne nawiercanie także twardej powierzchni. Chwył ze specjalnej, ulepszonej ciepłnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w następujących materiałach, również w jednej operacji:

- **cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne**
- **glazura, ceramika, marmur, szkło**
- **zbrojenie w betonie.**

wskazówka:

- **uwaga: stosować tylko do wierceń nieudarowych!**
- **wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów przy jednym ładowaniu akumulatora.**

Materiał ostrza

• węgliki spiekane

Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 40 mm

długość całkowita: 75 mm

Opis techniczny

długość linii śrubowej	40 mm
Ø wiertła	4 mm
długość całkowita	75 mm
Liczba ostrzy Z	2

Materiał ostrza 	węgliki spiekane
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	chwyt walcowy