



## Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi, „5” chwyt SDS Plus, Ø×długość całkowita: 12X215mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	789005 12X215
GTIN	3165140028370
Klasa artykułu	76K

### Opis

#### Wykonanie:

Aktywny wierzchołek centrujący do wcinania w betonie. Wysokiej jakości ostrze z HM z bardzo mocnym lutem gwarantuje długi okres trwałości również przy wierceniu w zbrojonym betonie.

#### Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

#### wskazówka:

Przed użyciem wiertel długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
Ø	12 mm
długość linii śrubowej	150 mm
długość całkowita	215 mm
Materiał ostrza	węgliki spiekane
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie udarowe
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia