

**Wiertła do wiertarek udarowych z węglkami spiekanyymi, „5” chwyt SDS Plus, Ø×długość całkowita: 16X265 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789005 16X265
GTIN	3165140483414
Klasa artykułu	76K

Opis**Wykonanie:**

Aktywny wierzchołek centrujący do wcinania w betonie. Wysokiej jakości ostrze z HM z bardzo mocnym lutem gwarantuje długi okres trwałości również przy wierceniu w zbrojonym betonie.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

wskazówka:

Przed użyciem wiertel długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).

Materiał ostrza

 ; węgliki spiekane

Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie udarowe

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 200 mm

Opis techniczny

Ø	16 mm
długość całkowita	265 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość linii śrubowej	200 mm
Materiał ostrza ;	węgliki spiekane
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie udarowe
chwyt	SDS Plus

