

**Wiertła do wiertarek udarowych z węglkami spiekanyymi, „5” chwyt SDS Plus, Ø×długość całkowita: 20X300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789005 20X300
GTIN	3165140028318
Klasa artykułu	76K

**Opis****Wykonanie:**

Aktywny wierzchołek centrujący do wcinania w betonie. Wysokiej jakości ostrze z HM z bardzo mocnym lutem gwarantuje długi okres trwałości również przy wierceniu w zbrojonym betonie.

**Zastosowanie:**

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

**wskazówka:**

Przed użyciem wiertel długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).

Materiał ostrza

&nbsp;; węgliki spiekane

Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie udarowe

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 250 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
długość linii śrubowej	250 mm
Ø	20 mm
długość całkowita	300 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	węgliki spiekane
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie udarowe
chwyt	SDS Plus

